

**VBMT 110304, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	HQ
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Typ	CA025P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 330 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení