


**CC.T 060204, Typ: PDL010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260092 PDL010
GTIN	4960664882458
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 060204 PDL010 Typ: PDL010

Lamač třísek: AP

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 400 m/min**Technický popis**

Povlak	S povlakem
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 400 m/min
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Hlavní způsob použití	N
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CC.T 060202
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Typ	PDL010
Tolerance	G
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	AP
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení