

**DC.T 11T302, Typ: PDL010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260385 PDL010
GTIN	4960664882519
Třída artiklu	25E

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT11T302
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Tolerance	G
Počet výměn/řezání	2
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 400 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	AP
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Typ	PDL010
Hlavní způsob použití	N
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení