

**TNMG 160408, Typ: PDL010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251583 PDL010
GTIN	4960664848645
Třída artiklu	25E

Popis

TNMG 160408 PDL010 Typ: PDL010

Lamač třísek: AH

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 - 600 m/min**Technický popis**

Typ	PDL010
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
Lamač třísek	AH
Rohový rádius	0,8 mm

Hlavní způsob použití	N
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výměn/řezání	6
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení