

**TNMG 160404, Typ: PDL010****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251582 PDL010 |
| GTIN | 4960664848638 |
| Třída artiklu | 25E |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160404 |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řezný materiál | TK |
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 200 - 600 m/min |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Hloubka řezu a_p | 1 - 3,5 mm |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Lamač třísek | AH |
| Typ | PDL010 |
| Hlavní způsob použití | N |

| | |
|---------------|--|
| Povlak | S povlakem |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |