


**WN.G 080408, Typ: PDL010**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252114 PDL010
GTIN	4960664848584
Třída artiklu	25E

Popis

WN.G 080408 PDL010 Typ: PDL010

Lamač třísek: AH

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 - 600 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	N
Tolerance	G
Povlak	S povlakem
Lamač třísek	AH

Typ	PDL010
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení