

melabo**Dvojitá bruska DS, 400 V, Typ: DSD200P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077541 DSD200P
GTIN	4061792226043
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:**

Dvojitá bruska pro broušení, ostření, odstraňování otřepů a při použití ocelového drátěného kartáče také pro odrezování oceli a kovů. Integrované LED světlo optimálně osvětluje pracovní oblast. Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů je umožněna díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.

- **Opěrky obrobků nastavitelné bez použití náradí.**
- **Dvojitá bruska s třífázovým motorem s obzvláště vysokým točivým momentem je vhodná pro vysoké namáhání.**
- **Oboustranná odsávací přípojka, vhodná pro běžné spojovací objímky.**
- **Velký sklopný držák nástroje s praktickou V-drážkou pro ostření svařovacích jehel.**
- **Pro broušení, ostření, odstraňování otřepů a odrezování oceli a kovů.**
- **Vhodné pro použití ocelových drátěných kulatých kartáčů pro odstraňování rzi.**
- **Integrované LED světlo pro optimální osvětlení pracovní oblasti.**
- **Nehlučný a bezúdržbový indukční motor bez vibrací.**
- **Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.**
- **Ochrana proti opětovnému rozběhu: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení.**

Rozsah dodávky:

Obsahuje standardní korundové brusné kotouče 36 P a 60 N, ochranná skla proti jiskrám, opěru obrobku a šestihranné klíče.

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100 a č. 568733.

Technický popis

Příkon	750 W
Ø otvoru brusného kotouče H	32 mm
Hmotnost	17,8 kg
Šířka brusného kotouče T	25 mm
Maximální počet otáček	2980 min ⁻¹
Označení výrobce	DSD 200 Plus
Ø brusného kotouče D	200 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Délka kabelu	1,8 m
Jmenovitý výkon	400 V
Druh produktu	Dvojitá bruska