

**metabo****Akumulátorová ruční kotoučová pila s LiHD akumulátorem, Typ: KS18LTX66****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078186 KS18LTX66
GTIN	4061792192157
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:**

Výkonná, lehká akumulátorová okružní pila pro univerzální použití na staveništi. Kompatibilní s vodícími lištami.

- **Integrované pracovní LED světlo pro optimální osvětlení místa řezu.**
- **Hliníkovou spodní desku lze použít přímo na vodících lištách od společností Metabo a Mafell, Bosch, FESTOOL, Makita, HIKKI, Hilti a dalších výrobců.**
- **Rychlé, přesné kapovací řezy díky jednoduchému spojení s kapovací kolejkou Metabo KFS (příslušenství).**
- **Vysoce výkonné LiHD akumulátorové sestavy a bezkartáčový motor Metabo zaručují maximální průtažnou sílu a vytrvalé řezání.**
- **Automatické zapnutí / vypnutí připojeného vysavače pomocí ovládacího prvku CordlessControl (k dispozici jako příslušenství).**
- **Hrdlo pro odvod třísek lze individuálně otočit a zajistit pro každou pracovní polohu.**
- **Pro maximální přesnost řezání lze nastavit polohu 0°.**
- **Dobře viditelný indikátor řezání pro řezání podle rysky.**
- **Robustní a odolná díky pouzdru pily z tlakově litého hliníku.**
- **Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip pro bezpečné vedení.**
- **Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače.**

**Výhoda:**

**100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.**

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

**Rozsah dodávky:**

Obsahuje 2× akumulátory LiHD, rychlonabíječku, metaBOX, pilový kotouč z tvrdokovu (18 zubů), paralelní doraz a šestihranný klíč.

**Upozornění:**

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

## Technický popis

Počet obsažených akumulátorů	2
Ø otvoru pilového listu	20 mm
Označení výrobce	KS 18 LTX 66 BL
Kapacita akumulátoru	8 Ah
Maximální hloubka řezu 45°	43 mm
Maximální počet otáček	4800 min <sup>-1</sup>
Hmotnost včetně akumulátoru	4,5 kg
Hmotnost bez akumulátoru	3,5 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Obal	Metabox
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Ø pilového listu	165 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální hloubka řezu 90°	66 mm