

**metabo****Akumulátorová kotoučová pila na kov bez akumulátoru, Typ: MKS18LTX58****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078188 MKS18LTX58
GTIN	4061792005570
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonná akumulátorová ruční kotoučová pila na kov se záchytným boxem na třísky pro řezání kovů za studena. Kompatibilní s vodicími lištami.

- **Doběhová brzda pro maximální bezpečnost díky rychlému zastavení pilového kotouče (< 1 s).**
- **Rychlé a přesné řezání trubek, profilů, kanálů, kovových mřížek a plechů. Bez jisker a otřepů.**
- **Se záchytným boxem na třísky pro čisté pracovní prostředí.**
- **Robustní pila s ochranným krytem z tlakově litého hliníku a spodní deskou z nerezové oceli.**
- **Nízká hmotnost a kompaktní, ergonomický design.**
- **Průzor v ochranném krytu pro přesné řezání.**
- **Plynulé nastavení hloubky řezu bez použití náradí podle stupnice mm a palce.**
- **Pohodlná výměna pilového kotouče díky zámku vřetena.**
- **Přesné přímé řezy kovových mřížek, ocelových a profilovaných plechů pomocí vodicí lišty (příslušenství).**

**Výhoda:**

**100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.**

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

**Rozsah dodávky:**

Bez akumulátoru a nabíječky, včetně pilového kotouče z tvrdokovu na kov (40 zubů), paralelního dorazu, šestihranného klíče a adaptéru vodicí lišty.

**Upozornění:**

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

---

**Technický popis**

Ø otvoru pilového listu	20 mm
Označení výrobce	MKS 18 LTX 58
Hmotnost včetně akumulátoru	3,7 kg
Maximální hloubka řezu 90°	58 mm
Ø pilového listu	165 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,8 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů	0
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Pila