

metabo**Kombinovaná pásová bruska 230 V, Typ: BS200P****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 077550 BS200P |
| GTIN | 4061792226050 |
| Třída artiklu | 03D |

Popis**Provedení:**

Dvojitá bruska pro broušení, ostření, odstraňování otřepů a při použití ocelového drátěného kartáče také pro odrezování oceli a kovů. Integrované LED světlo optimálně osvětluje pracovní oblast. Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů je umožněna díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.

· Opěrky obrobků nastavitelné bez použití nářadí.

Univerzální kombinovaná pásová bruska s brusným pásem a brusným kotoučem je ideální pro obrábění dřeva a kovu.

- **Velké pásové broušící rameno, které lze plynule sklopit o 90° pro dvě běžné délky brusného pásu.**
- **Nastavení sklonu pásového broušícího ramene bez použití nářadí.**
- **Sací přípojka na pásovém broušícím rameni, vhodná pro běžné spojovací objímky.**
- **Vhodné pro použití ocelových drátěných kulatých kartáčů pro odstraňování rzi.**
- **Integrované LED světlo pro optimální osvětlení pracovní oblasti.**
- **Flexibilní práce na velké brusné ploše nebo alternativně na zaoblení pásového broušícího ramene.**
- **Sací přípojka na pásovém broušícím rameni, vhodná pro běžné spojovací objímky.**
- **Pryžové hnací kolo v pásovém broušícím rameni s drážkami pro rychlé odvádění tepla.**
- **Rychlá výměna brusného pásu po otevření krytu bez použití nářadí.**
- **Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.**

Rozsah dodávky:

Obsahuje standardní korundový brusný kotouč 60 N, textilní brusný pás K 60, ochranná skla proti jiskrám, opěru obrobku a šestihranné klíče.

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100 a č. 568733.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Příkon | 600 W |
| Hmotnost | 16,9 kg |
| Označení výrobce | BS 200 Plus |
| Zdroj energie | síťový provoz |
| Maximální počet otáček | 2980 min ⁻¹ |
| Délka kabelu | 1,8 m |
| Délka brusného pásu | 1000 mm |
| Délka brusného pásu | 1020 mm |
| Šířka brusného pásu | 50 mm |
| Ø brusného kotouče D | 200 mm |
| Ø otvoru brusného kotouče H | 32 mm |
| Šířka brusného kotouče T | 25 mm |
| Jmenovitý výkon | 230 V |
| Druh produktu | Pásové brusky |