



Magnet pro zvedání břemen MaxX, maximální nosnost (rovná): 300kg



Údaje o objednávce

Artikové číslo	382001 300
GTIN	
Třída artiklu	38D

Popis

Provedení:

Kompaktní a robustní konstrukce s neodymovými permanentními magnety. Na principu „neutrální korunky“ se zamezuje magnetickému rozptylu a nežádoucím přitažlivým silám k přilehlým břemenům. Díky základnímu tělesu vyrobenému z jednoho bloku bez svarů je zajištěn konstantní výkon. Aretace blokuje páku a brání tak neúmyslnému uvolnění břemena. Certifikovaná odtrhovací síla.

Použití:

Rychlá a snadná manipulace a přeprava plochých a kulatých materiálů s 3násobným zajištěním.

Technický popis

Hmotnost	7,5 kg
Maximální Ø kulatý	300 mm
Rozměr D	79 mm
Maximální nosnost kulatá	150 kg
Maximální nosnost plošná	300 kg
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	20 mm

Rozměr C	79 mm
Rozměr B	210 mm
Rozměr G	35 mm
Rozměr F	135 mm
Rozměr A	165 mm
Maximální délka plošný	1500 mm
Rozměr E	63 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	10 mm
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen