

**Kombi kladivo, Ø hlavy kladiva: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	754890 32
GTIN	4016134010293
Třída artiklu	73V

Popis**Provedení:**

Kombinované **zámečnické kladivo a palička**, strany navíc opatřeny broušenými úderovými plochami pro práci ve stísněných prostorách. Hlava z vysoce zušlechtné oceli s vyměnitelnou ochrannou vložkou z nylonu odolného proti opotřebení – tvrdost Shore cca 68D. S nerozbitnou násadou „Ultratec“ ze skelných vláken.

Náhradní díl:

Nylonová vložka č. 754895.

Technický popis

Materiál držadla	Skelné vlákno
Celková délka	320 mm
Řada	Ultratec DUO
Materiál vložky	Nylon, bílá
Ø hlavy kladiva	32 mm
Délka hlavy s vložkami	108 mm
Rozměry hlavy kladiva	31×31 mm
Hmotnost	0,53 kg
Bez zpětného rázu	ne
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní nylonová vložka Ø hlavy kladiva 32 mm

754895 32