

**Kombi kladivo, Ø hlavy kladiva: 35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	754890 35
GTIN	4016134010309
Třída artiklu	73V

Popis**Provedení:**

Kombinované **zámečnické kladivo a palička**, strany navíc opatřeny broušenými úderovými plochami pro práci ve stísněných prostorách. Hlava z vysoce zušlechtěné oceli s vyměnitelnou ochrannou vložkou z nylonu odolného proti opotřeby – tvrdost Shore cca 68D. S nerozbitnou násadou „Ultratec“ ze skelných vláken.

Náhradní díl:

Nylonová vložka č. 754895.

Technický popis

Materiál držadla	Skelné vlákno
Celková délka	324 mm
Délka hlavy s vložkami	114 mm
Řada	Ultratec DUO
Rozměry hlavy kladiva	34x34 mm
Hmotnost	0,66 kg
Materiál pouzdra	Ocel k zušlechtění, indukčně kalená
Materiál vložky	Nylon, bílá, tvrdá (jednostranná)
Ø hlavy kladiva	35 mm
Bez zpětného rázu	ne

Druh produktu

Kladivo

Příslušenství

Náhradní nylonová vložka Ø hlavy kladiva 35 mm

754895 35