

**Kombi kladivo, Ø hlavy kladiva: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	754890 40
GTIN	4016134010316
Třída artiklu	73V

Popis**Provedení:**

Kombinované **zámečnické kladivo a palička**, strany navíc opatřeny broušenými úderovými plochami pro práci ve stísněných prostorách. Hlava z vysoce zušlechtěné oceli s vyměnitelnou ochrannou vložkou z nylonu odolného proti opotřebení – tvrdost Shore cca 68D. S nerozbitnou násadou „Ultratec“ ze skelných vláken.

Náhradní díl:

Nylonová vložka č. 754895.

Technický popis

Rozměry hlavy kladiva	38x38 mm
Materiál držadla	Skelné vlákno
Délka hlavy s vložkami	124 mm
Řada	Ultratec DUO
Hmotnost	1 kg
Materiál vložky	Nylon, bílá, tvrdá (jednostranná)
Materiál pouzdra	Ocel k zušlechtění, indukčně kalená
Celková délka	357 mm
Ø hlavy kladiva	40 mm
Bez zpětného rázu	ne

Druh produktu

Kladivo

Příslušenství

Náhradní nylonová vložka Ø hlavy kladiva 40 mm

754895 40