

# AEG

## Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: BS18SBL2-2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Třída artiklu	07A

### Popis

#### Provedení:

#### AEG – akumulátorové vrtací šroubováky

- Robustní, ergonomické akumulátorové 2stupňové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.
- Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s blokováním vřetena.
- Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
- LED osvětlení pracovního prostoru.

Bezkartáčový motor **Subcompact** s krouticím momentem až do 65 Nm. 24stupňové nastavení krouticího momentu.

#### Provedení reklamní text:

- Robustní, praktický akumulátorový 2stupňový vrtací šroubovák s pravým/levým chodem.
- Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s blokováním vřetena.
- Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2 × 18 V / 2,0 Ah akumulátoru, nabíječky, přepravního kufru.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073820 a č. 073846 – č. 073848.

Vhodné nabíječky a základní sady najdete pod č. 073841 a č. 073844.

## Technický popis

Maximální otáčky 2. stupně	1750 min <sup>-1</sup>
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	65 Nm
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor Subcompact
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost	1,3 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Označení výrobce	BS 18 SBL2
Obal	přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG Typ B 18 V
Počet obsažených akumulátorů	2
Typické použití	Strong
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V
USP2	Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC, Softgrip