



Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Select, Typ: 3



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 082000 3 |
| GTIN | 4250004100480 |
| Třída artiklu | 04S |

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Výkonné a individuální – taková jsou ultrazvuková čisticí zařízení řady Elmasonic Select.

- **5 ultrazvukových režimů.**
- **Možnost uložení 4 samostatných programů čištění.**
- **Přehledný displej se zobrazením všech příslušných parametrů čištění.**
- **Akustická a vizuální odezva podle provozního stavu.**
- **Vana z tažené nerezové oceli**

Tato verze nemá uzavírací ventil na zadní straně přístroje.

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Příslušný vkládací košík najdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozi prostředek naleznete pod 088015 – 088019.

Technický popis

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Označení výrobce | Select 30 |
| Výška čisticí nádoby | 95 mm |
| Jmenovité napětí | 220 - 240 V |
| Délka vkládacího koše | 195 mm |
| Délka přístroje | 305 mm |
| Zdroj energie | síťový provoz |
| Šířka přístroje | 170 mm |
| Šířka vkládacího koše | 105 mm |
| Topný výkon | 200 W |
| Hmotnost | 3,6 kg |
| Špičkový výkon ultrazvuku | 480 W |
| Objem | 2,7 l |
| Doporučený pracovní objem | 1,6 l |
| Druh produktu | Ultrazvukový čisticí přístroj |

Příslušenství

| | |
|-----------------------|----------|
| Vkládací koš Select 3 | 082101 3 |
|-----------------------|----------|