



Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Select, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082000 6
GTIN	4250004100503
Třída artiklu	04S

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Výkonné a individuální – taková jsou ultrazvuková čisticí zařízení řady Elmasonic Select.

- **5 ultrazvukových režimů.**
- **Možnost uložení 4 samostatných programů čištění.**
- **Přehledný displej se zobrazením všech příslušných parametrů čištění.**
- **Akustická a vizuální odezva podle provozního stavu.**
- **Vana z tažené nerezové oceli**

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Příslušný vkládací košík najdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozi prostředek naleznete pod 088015 – 088019.

Technický popis

Šířka vkládacího koše	115 mm
Délka přístroje	370 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Výška čisticí nádoby	145 mm
Špičkový výkon ultrazvuku	600 W
Topný výkon	400 W
Hmotnost	5,2 kg
Označení výrobce	Select 60
Šířka přístroje	210 mm
Délka vkládacího koše	255 mm
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Objem	5,9 l
Doporučený pracovní objem	4,3 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

Příslušenství

Vkládací koš Select 6	082101 6
-----------------------	----------