



## Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Select, Typ: 30



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	082000 30
GTIN	4250004100565
Třída artiklu	04S

### Popis

#### Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Výkonné a individuální – taková jsou ultrazvuková čisticí zařízení řady Elmasonic Select.

- **5 ultrazvukových režimů.**
- **Možnost uložení 4 samostatných programů čištění.**
- **Přehledný displej se zobrazením všech příslušných parametrů čištění.**
- **Akustická a vizuální odezva podle provozního stavu.**
- **Vana z tažené nerezové oceli**

#### Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

#### Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Příslušný vkládací košík najdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozi prostředek naleznete pod 088015 – 088019.

### Technický popis

Topný výkon	1200 W
-------------	--------

Označení výrobce	Select 300
Šířka přístroje	360 mm
Délka přístroje	575 mm
Výška čisticí nádoby	195 mm
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Délka vkladacího koše	455 mm
Špičkový výkon ultrazvuku	1200 W
Zdroj energie	síťový provoz
Hmotnost	12,2 kg
Šířka vkladacího koše	250 mm
Objem	27,5 l
Doporučený pracovní objem	22 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

## Příslušenství

Vkladací koš Select 30	082101 30
------------------------	-----------