



Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Select, Typ: 90



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082000 90
GTIN	4250004100589
Třída artiklu	04S

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Výkonné a individuální – taková jsou ultrazvuková čisticí zařízení řady Elmasonic Select.

- **5 ultrazvukových režimů.**
- **Možnost uložení 4 samostatných programů čištění.**
- **Přehledný displej se zobrazením všech příslušných parametrů čištění.**
- **Akustická a vizuální odezva podle provozního stavu.**
- **Vana z tažené nerezové oceli**

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Příslušný vkládací košík najdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozi prostředek naleznete pod 088015 – 088019.

Technický popis

Šířka vkládacího koše	460 mm
-----------------------	--------

Délka přístroje	875 mm
Šířka přístroje	595 mm
Hmotnost	43,4 kg
Topný výkon	2000 W
Špičkový výkon ultrazvuku	3840 W
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Délka vkladacího koše	545 mm
Výška čisticí nádoby	285 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Označení výrobce	Select 900
Objem	89 l
Doporučený pracovní objem	63,7 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

Příslušenství

Vkladací koš Select 90	082101 90
------------------------	-----------