



Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Select, Typ: 50



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082000 50
GTIN	4250004100572
Třída artiklu	04S

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Výkonné a individuální – taková jsou ultrazvuková čisticí zařízení řady Elmasonic Select.

- **5 ultrazvukových režimů.**
- **Možnost uložení 4 samostatných programů čištění.**
- **Přehledný displej se zobrazením všech příslušných parametrů čištění.**
- **Akustická a vizuální odezva podle provozního stavu.**
- **Vana z tažené nerezové oceli**

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Příslušný vkládací košík najdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozi prostředek naleznete pod 088015 – 088019.

Technický popis

Šířka přístroje	425 mm
Výška čisticí nádoby	290 mm
Hmotnost	30,4 kg
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Topný výkon	1600 W
Zdroj energie	síťový provoz
Šířka vkládacího koše	300 mm
Označení výrobce	Select 500
Délka přístroje	775 mm
Délka vkládacího koše	460 mm
Špičkový výkon ultrazvuku	2160 W
Objem	49,7 l
Doporučený pracovní objem	40,3 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

Příslušenství

Vkládací koš Select 50	082101 50
------------------------	-----------