



## Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic xtra TT, Typ: 6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	082001 6
GTIN	4250004100299
Třída artiklu	04S

### Popis

#### Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Výkonné ultrazvukové čištění řady Elmasonic xtra TT pro náročné použití Heavy-Duty.

- **Vyšší účinek ultrazvuku díky samostatně spínané funkci Dynamic.**
- **Integrovaná funkce posouvání pro rovnoměrné rozložení zvuku v čisticí lázni.**
- **Vizuální výstraha před mezními teplotami pro ochranu choulostivých částí.**
- **Individuální regulace času a teploty.**
- **Přehledný ovládací panel odolný proti stříkající vodě.**

#### Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

#### Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný vkládací koš najdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) und a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čisticí prostředky a antikorozi prostředky najdete pod 088015 – 088019.

### Technický popis

Jmenovité napětí	220 - 240 V
------------------	-------------

Šířka vkládacího koše	132 mm
Délka přístroje	420 mm
Označení výrobce	xtra TT 60H
Zdroj energie	síťový provoz
Šířka přístroje	250 mm
Délka vkládacího koše	257 mm
Hmotnost	10 kg
Špičkový výkon ultrazvuku	400 W
Topný výkon	150 W
Výška čisticí nádoby	150 mm
Objem	6,5 l
Doporučený pracovní objem	5 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

## Příslušenství

Vkládací koš xtra TT 6	082104 6
------------------------	----------