



## Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic xtra TT, Typ: 20



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	082001 20
GTIN	4250004100312
Třída artiklu	04S

### Popis

#### Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čistěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čistěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Výkonné ultrazvukové čištění řady Elmasonic xtra TT pro náročné použití Heavy-Duty.

- **Vyšší účinek ultrazvuku díky samostatně spínané funkci Dynamic.**
- **Integrovaná funkce posouvání pro rovnoměrné rozložení zvuku v čisticí lázni.**
- **Vizuální výstraha před mezními teplotami pro ochranu choulostivých částí.**
- **Individuální regulace času a teploty.**
- **Přehledný ovládací panel odolný proti stříkající vodě.**

#### Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

#### Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný vkládací koš najdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) und a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čisticí prostředky a antikorozi prostředky najdete pod 088015 – 088019.

### Technický popis

Označení výrobce	xtra TT 200H
------------------	--------------

Topný výkon	300 W
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Špičkový výkon ultrazvuku	1200 W
Délka přístroje	420 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Šířka přístroje	390 mm
Výška čisticí nádoby	200 mm
Hmotnost	13 kg
Délka vkladacího koše	280 mm
Šířka vkladacího koše	250 mm
Objem	18 l
Doporučený pracovní objem	13 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

## Příslušenství

Vkladací koš extra TT 20	082104 20
--------------------------	-----------