



Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic xtra ST, Typ: 160



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082002 160
GTIN	4250004100350
Třída artiklu	04S

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čistěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čistěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Elmasonic xtra ST je ultrazvukové zařízení pro nejintenzivnější znečištění a je vhodné především pro nejvyšší namáhání v oblasti průmyslového čištění.

- **2 volitelné ultrazvukové frekvence (25 kHz pro nejodolnější nečistoty a 45 kHz pro šetrné čištění).**
- **Integrovaná funkce Sweep (posuv) pro rovnoměrné rozložení zvuku v čisticí lázni.**
- **Samostatně spínaná funkce pulzování zvyšuje výkon ultrazvuku ve špičkách.**
- **Funkce Dynamic (dynamická, výkon ultrazvuku můžete dočasně zvýšit až o 20 %).**
- **Robustní vana ze svařované nerezové oceli.**

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný vkládací koš najdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) und a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čisticí prostředky a antikoroziční prostředky najdete pod 088015 – 088019.

Vhodná zvukově izolovaná víka najdete pod 082105. Další příslušenství dodáváme na poptávku.

Technický popis

Délka vkládacího koše	480 mm
Šířka vkládacího koše	525 mm
Jmenovité napětí	400 V
Topný výkon	7500 W
Délka přístroje	935 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Označení výrobce	xtra ST 1600H
Hmotnost	93 kg
Výška čisticí nádoby	415 mm
Špičkový výkon ultrazvuku	7200 W
Šířka přístroje	865 mm
Objem	156,3 l
Doporučený pracovní objem	133 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

Příslušenství

Vkládací koš xtra ST 160	082103 160
Ochranné víko proti hluku xtra ST 160	082105 160