



Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic xtra ST, Typ: 50



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082002 50
GTIN	4250004100336
Třída artiklu	04S

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čistěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čistěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Elmasonic xtra ST je ultrazvukové zařízení pro nejintenzivnější znečištění a je vhodné především pro nejvyšší namáhání v oblasti průmyslového čištění.

- **2 volitelné ultrazvukové frekvence (25 kHz pro nejodolnější nečistoty a 45 kHz pro šetrné čištění).**
- **Integrovaná funkce Sweep (posuv) pro rovnoměrné rozložení zvuku v čisticí lázni.**
- **Samostatně spínaná funkce pulzování zvyšuje výkon ultrazvuku ve špičkách.**
- **Funkce Dynamic (dynamická, výkon ultrazvuku můžete dočasně zvýšit až o 20 %).**
- **Robustní vana ze svařované nerezové oceli.**

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný vkládací koš najdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) und a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čisticí prostředky a antikorozi prostředky najdete pod 088015 – 088019.

Vhodná zvukově izolovaná víka najdete pod 082105. Další příslušenství dodáváme na poptávku.

Technický popis

Zdroj energie	síťový provoz
Špičkový výkon ultrazvuku	2400 W
Délka přístroje	655 mm
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Topný výkon	1400 W
Šířka přístroje	555 mm
Označení výrobce	xtra ST 500H
Délka vkladacího koše	255 mm
Hmotnost	45 kg
Výška čisticí nádoby	480 mm
Šířka vkladacího koše	230 mm
Objem	48,7 l
Doporučený pracovní objem	42 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

Příslušenství

Vkladací koš xtra ST 50	082103 50
Ochranné víko proti hluku xtra ST 50	082105 50