



## Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic xtra ST, Typ: 60



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	082002 60
GTIN	4250004100343
Třída artiklu	04S

### Popis

#### Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čistěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čistěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Elmasonic xtra ST je ultrazvukové zařízení pro nejintenzivnější znečištění a je vhodné především pro nejvyšší namáhání v oblasti průmyslového čištění.

- **2 volitelné ultrazvukové frekvence (25 kHz pro nejodolnější nečistoty a 45 kHz pro šetrné čištění).**
- **Integrovaná funkce Sweep (posuv) pro rovnoměrné rozložení zvuku v čisticí lázni.**
- **Samostatně spínaná funkce pulzování zvyšuje výkon ultrazvuku ve špičkách.**
- **Funkce Dynamic (dynamická, výkon ultrazvuku můžete dočasně zvýšit až o 20 %).**
- **Robustní vana ze svařované nerezové oceli.**

#### Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

#### Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný vkládací koš najdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) und a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čisticí prostředky a antikorozi prostředky najdete pod 088015 – 088019.

Vhodná zvukově izolovaná víka najdete pod 082105. Další příslušenství dodáváme na poptávku.

## Technický popis

Výška čisticí nádoby	330 mm
Délka přístroje	825 mm
Jmenovité napětí	400 V
Šířka přístroje	595 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Délka vkladacího koše	415 mm
Šířka vkladacího koše	255 mm
Označení výrobce	xtra ST 600H
Topný výkon	1400 W
Hmotnost	55 kg
Špičkový výkon ultrazvuku	3600 W
Objem	56,3 l
Doporučený pracovní objem	45 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

## Příslušenství

Ochranné víko proti hlukuxtra ST 60	082105 60
Vkladací košxtra ST 60	082103 60