



Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Easy 1, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082003 1
GTIN	4250004100626
Třída artiklu	04S

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Výkonná a orientovaná na začátečníky – taková jsou ultrazvuková čisticí zařízení řady Elmasonic Select.

- **2 ultrazvukových režimů.**
- **Teplotu lze nastavit v rozsahu 5 °C.**
- **Elektronický volicí spínač a LED indikace všech provozních stavů.**
- **Akustická a vizuální odezva podle provozního stavu.**
- **Vana z tažené nerezové oceli.**

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný košík najdete pod č. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L) ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozi prostředek naleznete pod 088015 – 088019.

Technický popis

Délka přístroje	235 mm
Výška přístroje	200 mm
Výška čisticí nádoby	55 mm
Objem	0,9 l
Hmotnost	2 kg
Doporučený pracovní objem	0,7 l
Zdroj energie	síťový provoz
Šířka vkladacího koše	70 mm
Topný výkon	60 W
Označení výrobce	Elmasonic Easy 1L
Objem čisticí nádoby	1 l
Délka vkladacího koše	155 mm
Délka čisticí nádoby	185 mm
Šířka přístroje	135 mm
Šířka čisticí nádoby	80 mm
Ochranná třída IP	IP 20
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

Příslušenství

Vkladací košEasy 1	082102 1
--------------------	----------