

Mitutoyo**Digitální 2D výškoměr Linear Height, Typ: 600FG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	445395 600FG
GTIN	4550501366380
Třída artiklu	44B

Popis**Provedení:**

- Dokonalá kombinace multifunkčnosti a nejvyšší přesnosti v této třídě přístrojů.
- Intuitivní obsluha díky intuitivnímu ovládání menu, včetně 21 jazyků.
- Dotyková obrazovka 8,4 palce s barevným displejem a osvětlením pozadí.
- Pneumatický hnací mechanismus.
- Automatická sekvence naučených programů dílů.
- Vynikající vizualizace porovnání tolerance GO/ \pm NG.
- Autonomní provoz díky akumulátoru. Provozní doba cca 4 hodiny. Druhý akumulátor lze dodatečně namontovat.
- Vstup DIGIMATIC pro digitální úchylkoměry.
- Výstup DIGIMATIC pro u-Wave nebo tiskárnu.
- Vytisknete výsledky měření pomocí tiskárny dokladů / digitální tiskárny č. 498701 nebo je přeneste do počítače pomocí bezdrátové komunikace (USB kabel / USB flash disk).

S rukojetí pro lepší manipulaci se zařízením.

Rozsah dodávky:

Obsahuje kuličkový dotyk 5 mm s upínačem, kalibrační blok (také pro kuželový dotyk), síťový napáječ, 1x NiMH akumulátor a kryt.

Technický popis

Mez přesnosti (L = měřená délka v mm)	$\pm(1,1+0,6L/600) \mu\text{m}$
Celková výška	996 mm
Hmotnost	26,1 kg
Typ akumulátoru	Nikl-metal hydrid
Maximální rozsah použití	0 - 972 mm
Provedení	s rukojetí
Řada	LH-600
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Odchylka pravoúhlosti (čelně)	5 μm
Přesnost opakování – rovina	0,4 μm
Rozsah měření	0 - 600 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Přímost	4 μm
Způsob pojezdu měřicích saní	pneumatická
Počet obsažených akumulátorů	1
Měřicí síla	1 N
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Úhlopříčka displeje	21,3 cm
Displej s osvětlením pozadí	ano
Rozhraní	RS232C rozhraní
Rozhraní	Digimatic rozhraní
Rozhraní	USB rozhraní
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Výškoměr

Služby

KalibrováníDigitální výškoměr Maximální rozsah měření
1000 mm

024000 1000

Kalibrace DAkkSDigitální výškoměr Maximální rozsah
měření 1000 mm

024010 1000

Příslušenství

Miniprocessor / tiskárna DP-1 VA Typ DP1VA

498701 DP1VA