



Příčná rukojeť, 1/4 palce S integrovanou ráčnou, Typ: 1/4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	633028 1/4
GTIN	4013288222817
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. Ergonomická 2složková rukojeť s vybráním pro uchopení prsty a příjemným dotykem pro vysoký přenos síly a práci bez únavy. Pro levý a pravý chod (s přepínací páčkou). Integrovaná ráčna s přesným ozubením (80 zubů / zpětný úhel 4,5°) zjednodušuje a urychluje šroubování i díky využití rychloběžného pouzdra, bez nutnosti složitého opětovného nasazování klíče na šroub.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Technický popis

Označení výrobce	411 A RA
Materiál rukojeti	2složkové provedení
Upínací 4hran	1/4 palec
Celková délka	110 mm
Počet břitů	80
Přepínatelná ráčna	ano

S vyhazovačem	ano
S funkcí QuickRelease	ne
Druh produktu	Nástrčné klíče