



Momentový klíč „Safe-Torque A 2“ S 1/4palcovým upínáním bitů a stupnicí, Maximální utahovací moment: 12Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657774 12
GTIN	4013288223036
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Speciální prokluzující vypínací mechanismus spolehlivě brání neúmyslnému přetažení. Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a hmatovým zapojením při dosažení hodnot stupnice. Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný nízký úhel zpětného otočení 5°.

S 1/4palcovým upínáním bitů.

Výhoda:

Funkce Torque Lock: Funkci utahovacího momentu lze vypnout, proto lze nástroj použít také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacím momentem a pro definované úhlové aplikace.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč výrazně hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Prokluzovací vypínací mechanismus zajišťuje, že nastavené hodnoty utahovacích momentů **nebudou přetaženy**.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Technický popis

Norma	DIN EN ISO 6789
Hmotnost	552 g
Maximální utahovací moment	12 Nm
Feedback	s vypínáním
Měřicí technika	mechanická
Rozsah utahovacích momentů	2 - 9 lbfft
Celková délka L	244 mm
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Označení výrobce	Safe-Torque A 2
Výška hlavy h	23,7 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Měření	Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Rozsah utahovacích momentů	2 - 12 Nm
Data lze protokolovat	ne
Typ připojení	Upínání bitů 1/4 palcové
Řada	Safe-Torque
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,1 Nm
Kalibrování	O5
Šířka hlavy b	31,6 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±10 %
Signalizace spuštění	haptický
Signalizace spuštění	akustický
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Ukazatel	analogová
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Bitový upínač	D 6,3

Bitový upínač	F 6,3
Funkce zalomení	ne
Funkce slípr	ano
QuickRelease / funkce rychlé výměny	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentové klíče

Služby

Kalibrování Momentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 400/2 Nm	020030 400/2
----------------------------------------------------------------------------	--------------