



## Zásobník s držáky šroubováků a ráčna s jemným ozubením „Zyklop Pocket“ s 1/4 palcovými bity S ráčnou a magnetem, Počet přepážek: 13



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	676635 13
GTIN	4013288221834
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Kompaktní ráčna Zyklop s integrovaným zásobníkem bitů. Magnetický přímý držák udělá z ráčny 3/8 palce současně ráčnový šroubovák na bity s držákem bitů 1/4 palce. Volně otočnou hlavu ráčny lze fixovat v 5 definovaných polohách. Ráčna s jemným ozubením má 72 zubů a vratný úhel 5°.

#### Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

#### Obsah:

Bity, délka 25 mm, C6,3 pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 675520 vel. 1/25; 2/25

Bity, délka 25 mm, C6,3 pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks č. 675540 vel. 1/25; 2/25

Bity, délka 25 mm, C6,3 pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 3; 4; 5; 6

Bity, délka 25 mm, C6,3 pro šrouby vnitřní Torx®: po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25

### Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč

Označení výrobce	8009 Zyklus Pocket sada 1
Celková délka	133 mm
Bitový upínač	D 6,3
Druh produktu	Bitový nástroj

## Příslušenství

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675520 1/25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675520 2/25
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675540 1/25
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675540 2/25