



Klešťové klíče Joker 6004, Samonastavovací, izolace VDE, Typ: XS



Údaje o objednávce

Artikové číslo	813750 XS
GTIN	4013288221797
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

- **Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.**
- **Nové plynulé vlastní nastavení jednoduchým nasazením u 6hranných šroubů a matic.**
- **Rychlé a průběžné sešroubování bez odsazení klíče díky mechanické funkci ráčny.**
- **Pákový mechanismus u podavačů brání skluzu a poškození.**
- **Obzvláště malý úhel zpětného výkyvu jen 30° díky nasazení v prizmatech rohové šířky u čelisti.**

Kontrola jednotlivých nástrojů podle **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Bezpečnost je zvýšena protiskluzovou ochranou v přední části rukojeti. Dodatečná ochrana funkcí posuvu pro bezkontaktní a bezpečné otevírání neizolovaných čelistí.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Celková délka	119 mm
Rozsah upnutí	7 - 10 mm
Rozsah upnutí	1/4 – 3/8 palec
Označení výrobce	6004 Joker XS
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Klešťové klíče

