



Sada bitů KK400 Ra s ovládacím nástrojem 17dílná sada, Počet přepážek: 17



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676212 17
GTIN	4013288222879
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Ergonomická 2složková rukojeť s vybráním pro uchopení prsty a příjemným dotykem pro vysoký přenos síly a práci bez únavy. Pro levý a pravý chod (s přepínací páčkou). Integrovaná ráčna s přesným ozubením (80 zubů / zpětný úhel 4,5°) zjednodušuje a urychluje šroubování bez nutnosti složitějšího opětovného nasazování klíče na šroub. S držákem bitů Rapidaptor.

Pro praxi sestavené sady Kraftform Kompakt® složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftforms** rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 89 mm, E 6,3 pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 674200 vel. 2/89; 3/89

Bity, délka 89 mm, E 6,3 pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks 674220 vel. 2/89; 3/89

Bity, délka 89 mm, E 6,3 pro vnitřní 6hran: Po 1 ks č. 674247 vel. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Bity, délka 89 mm, E 6,3 pro šrouby vnitřní Torx®: Po 1 ks č. 674250 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, délka 89 mm, E 6,3 pro šrouby s drážkou: Po 1 ks č. 674260 vel. 5,5/89

Rukojeť šroubováku: 1 ks č. 676657 vel. 6,3

Technický popis

Označení výrobce	KK 400 RA sada 1
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Šroubovák na šrouby Pozidriv

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Bitová šestihranná stopka	E 6,3
Ovládací nástroj	Ráčna 1/4 palce
Ovládací nástroj	Držák šroubováků
Ovládací nástroj	Ráčna 1/4 palce
Druh produktu	Bitový nástroj

Příslušenství

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/89 mm	674200 2/89
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/89 mm	674200 3/89
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/89 mm	674220 2/89
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/89 mm	674220 3/89
Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus 6hran / celková délka 3/89 mm	674247 3/89
Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus 6hran / celková délka 4/89 mm	674247 4/89
Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus 6hran / celková délka 5/89 mm	674247 5/89
Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3profil Hex-Plus 6hran / celková délka 6/89 mm	674247 6/89
Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® / celková délka TX10 mm	674250 TX10
Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® / celková délka TX15 mm	674250 TX15
	674250 TX20

Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® /
celková délka TX20 mm

Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® /
celková délka TX25 mm

674250 TX25

Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® /
celková délka TX30 mm

674250 TX30

Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® /
celková délka TX40 mm

674250 TX40

Bit plochý, 1/4 palce E 6,3 Šířka břitu / celková délka 5,5/89
mm

674260 5,5/89

Příčná rukojeť s držákem na bity 1/4 palce integrovaná
ráčna a rychlovýměnné sklíčidlo Upínací 6hran 6,3 mm

676657 6,3