

**BDMT 170416 ER-JT, PR1225, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227539 ST1400
GTIN	4960664609499
Třída artiklu	25A

Popis**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Přesných 90° do $a_p = 9$ mm.

Rohový rádius: 1,6 mm

Posuv f_z na zub: 0,09 – 0,22 mm

Technický popis

Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,09 – 0,22 mm
Rohový rádius	1,6 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170416 ER-JT
Typ	PR1225
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	180 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		