


**Fíbrový kotouč Actirox AF 890 (CER), Ø 115 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566442 60
GTIN	4018875585375
Třída artiklu	56V

Popis**Provedení:**

Pevný, avšak velmi ohebný **vulkánfibr**. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.

Špičkový typ VSM Actirox AF 890 fíbrového kotouče **s nejvyšším a nejagresivnějším brusným výkonem**. Chladný brus a vynikající životnost.

Druh zrna: **100% geometricky tvarované keramické zrno VSM** s aktivním brusným povlakem (TOP SIZE).

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K **broušení rovných nebo klenutých ploch** s vysokou **pružností**.

Technický popis

Ø kotouče	115 mm
Zrnitost	60
Řada	Actirox
Brusivo	Smíšené keramické zrno ZA s aktivním brusným povlakem (TOP SIZE)

Zkratka brusiva	keramika
Podklad brusného materiálu	Vulkánfibr
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Hliník.
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Laminátový kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		