

uvex**Ochranná přilba uvex pronamic alpine MIPS, Barva: ORANGE****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 097839 ORANGE |
| GTIN | 4031101959962 |
| Třída artiklu | 04U |

Popis**Provedení:**

Tato sportovní **multifunkční přilba** plní požadavky na průmyslovou ochrannou helmu a vlastnosti horolezecké helmy. Pronamic je přitom zkratkou pro optimální ochranu (**protection**) a dynamiku (**dynamic**). Pohodlné nastavení velikosti pomocí pogumovaného kolečka. Postupné nastavení vnitřního provedení pro optimální nošení. Velkoryse navržené větrací otvory po stranách helmy. Řada upínacích prvků pro příslušenství helmy, jako jsou ochrana obličeje, ochranné brýle a svítilna čelovka. Lehká a odolná skořepina helmy z ABS. Odolnost proti mrazu **do -30 °C**.

- **4bodová páska**
- **30 mm upínač Euro-Slot**
- **Potítko PU**
- **Týlová část protažená dolů**
- **Se šroubovacím uzávěrem**

S integrovanou technologií MIPS.

Použití:

Opravy, stavba lešení, technologie údržby, montáž, výškové a záchranné práce.

Norma:

DIN EN 392; DIN EN 12492

Technický popis

| | |
|--------------------------|--|
| Regulace šířky | Šroubovací uzávěr |
| Označení výrobce | pronamic alpine MIPS hi-viz oranžová |
| Barva | oranžová |
| Velikost | 53 - 63 cm |
| Hmotnost | 490 g |
| Vlastnost helmy | Ochranná vlastnost do -30 °C |
| Vlastnost helmy | Ochrana před tekutými kovovými rozstříky |
| Vlastnost helmy | Ochrana před boční deformací |
| Materiál skořepiny helmy | ABS |
| Norma | DIN EN 397 |
| Norma | DIN EN 12492 |
| Druh produktu | Ochranná helma |