

uvex**Ochranná přilba uvex pronamic alpine, Barva: ORANGE**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	097837 ORANGE
GTIN	4031101959900
Třída artiklu	04U

Popis

Provedení:

Tato sportovní **multifunkční přilba** plní požadavky na průmyslovou ochrannou helmu a vlastnosti horolezecké helmy. Pronamic je přitom zkratkou pro optimální ochranu (**protection**) a dynamiku (**dynamic**). Pohodlné nastavení velikosti pomocí pogumovaného kolečka. Postupné nastavení vnitřního provedení pro optimální nošení. Velkoryse navržené větrací otvory po stranách helmy. Řada upínacích prvků pro příslušenství helmy, jako jsou ochrana obličeje, ochranné brýle a svítilna čelovka. Lehká a odolná skořepina helmy z ABS. Odolnost proti mrazu **do -30 °C**.

- **4bodová páska**
- **30 mm upínač Euro-Slot**
- **Potítko PU**
- **Týlová část protažená dolů**
- **Se šroubovacím uzávěrem**

Použití:

Opravy, stavba lešení, technologie údržby, montáž, výškové a záchranné práce.

Norma:

DIN EN 392; DIN EN 12492

Technický popis

Barva	oranžová
Velikost	53 - 63 cm
Regulace šířky	Šroubovací uzávěr
Hmotnost	490 g
Označení výrobce	pronamic alpine hi-viz oranžová
Vlastnost helmy	Ochranná vlastnost do -30 °C
Vlastnost helmy	Ochrana před tekutými kovovými rozstříky
Vlastnost helmy	Ochrana před boční deformací
Materiál skořepiny helmy	ABS
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 12492
Druh produktu	Ochranná helma