

**BDMT 170404 ER-JS, CA6535, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227564 S
GTIN	4960664686216
Třída artiklu	25A

Popis**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Přesných 90° do $a_p = 9$ mm.

Rohový rádius: 0,4 mm

Posuv f_z na zub: 0,07 – 0,13 mm

Technický popis

Typ	S
Posuv f_z na zub	0,07 – 0,13 mm
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170404 ER-JS
Typ	CA6535
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	30 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		