

metabo**Akumulátorové vrtací kladivo s LiHD akumulátorem KHLTXBL28Q****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-------------------|
| Artikové číslo | 075560 KHLTXBL28Q |
| GTIN | 4061792218628 |
| Třída artiklu | 03D |

Popis**Provedení:****Výkonné systémy pro vrtání vrtacím kladivem.**

Vrtací kladivo má vysoce výkonný a přesný pneumatický příklepový mechanismus, který generuje rázy s maximální rázovou energií při minimálním přitlaku. **Metabo Quick:** rychlá výměna vrtacího sklíčidla bez náradí.

Kombinovaný příklep se 3 funkcemi: **příklepové vrtání, vrtání a sekání.**

- **Metabo VibraTech (MVT):** Práce s nízkou únavou je šetrná ke zdraví i při nepřetržitém používání.
- **Celovlnová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.
- **Bezpečnostní spojka:** mechanické odpojení pohonu pro bezpečnou práci, pokud dojde k zaseknutí vrtáku.
- **Mimořádně lehké a praktické akumulátorové kladivo s integrovaným rozhraním pro odsávání.**
- **Maximální vrtací výkon, efektivita a životnost díky bezkartáčkové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu.**
- **Bezprašné vrtání s kompaktním odsáváním prachu ISA 28 (příslušenství).**
- **Volitelné snížení otáček a příklepové energie pro práci v měkčích materiálech.**
- **Elektronický pozvolný rozběh pro přesné navrtání.**
- **Pracovní LED světlo pro optimální viditelnost v místě vrtání.**

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů, nabíječky a boxu MetaBOX.

Včetně přídatné rukojeti a dorazu pro nastavení hloubky otvoru. Včetně příklepového sklíčidla a rychloupínacího sklíčidla pro vrták.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

| | |
|--|----------------------------|
| Počet obsažených akumulátorů | 2 |
| Tvar upínače nástrojů Bosch | SDS Plus |
| Maximální Ø vrtání do betonu | 28 mm |
| Zdroj energie | napájení z akumulátoru |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,4 kg |
| Označení výrobce | KH 18 LTX BL 28 Q |
| Kapacita akumulátoru | 5,5 Ah |
| Rázová energie | 3 J |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Napětí akumulátorů | 18 V |
| Obal | Metabox |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V |
| Maximální počet rázů | 4470 min ⁻¹ |
| Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm |
| Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 30 mm |
| Volnoběžné otáčky | 0 - 1000 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Vrtací kladivo |