

**metabo****Akumulátorové vrtací kladivo bez akumulátoru, Typ: KHLTXBL28Q****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075561 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218604
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:****Výkonné systémy pro vrtání vrtacím kladivem.**

Vrtací kladivo má vysoce výkonný a přesný pneumatický příklepový mechanismus, který generuje rázy s maximální rázovou energií při minimálním přítlaku. **Metabo Quick:** Rychlá výměna vrtacího sklíčidla bez nářadí.

Kombinovaný příklep se 3 funkcemi: **Příklepové vrtání, vrtání a sekání.**

- **Metabo VibraTech (MVT):** Práce s nízkou únavou je šetrná ke zdraví i při nepřetržitém používání.
- **Celovlnová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.
- **Bezpečnostní spojka:** Mechanické odpojení pohonu pro bezpečnou práci, pokud dojde k zaseknutí vrtáku.
- **Mimořádně lehké a praktické akumulátorové kladivo s integrovaným rozhraním pro odsávání.**
- **Maximální vrtací výkon, efektivita a životnost** díky bezkartáčkové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu.
- **Bezprašné vrtání s kompaktní odsáváním prachu ISA 28 (příslušenství).**
- **Metabo VibraTech (MVT):** Práce s nízkou únavou je šetrná ke zdraví i při nepřetržitém používání.
- **Volitelné snížení otáček a příklepové energie** pro práci v měkčích materiálech.
- **Elektronický pozvolný rozběh** pro přesné navrtání.
- **Pracovní LED světlo** pro optimální viditelnost v místě vrtání.

**Výhoda:****100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.**

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

**Rozsah dodávky:**

**Bez** akumulátoru a nabíječky.

Včetně přídatné rukojeti a dorazu pro nastavení hloubky otvoru. Včetně příklepového sklíčidla a rychloupínacího sklíčidla pro vrták.

**Upozornění:**

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

**Technický popis**

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální počet rázů	4470 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	KH 18 LTX BL 28 Q
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS Plus
Hmotnost bez akumulátoru	3,4 kg
Maximální Ø vrtání do betonu	28 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Rázová energie	3 J
Volnoběžné otáčky	0 - 1000 min <sup>-1</sup>
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Druh produktu	Vrtací kladivo