

**metabo****Akumulátorové vrtací kladivo bez akumulátoru, Typ: KHLTXBL24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075561 KHLTXBL24
GTIN	4061792218291
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:****Výkonné systémy pro vrtání vrtacím kladivem.**

Vrtací kladivo má vysoce výkonný a přesný pneumatický příklepový mechanismus, který generuje rázy s maximální rázovou energií při minimálním přitlaku. Kombinovaný příklep se 3 funkcemi: **Příklepové vrtání, vrtání a sekání.**

- **Metabo VibraTech (MVT): práce s nízkou únavou je šetrná ke zdraví i při nepřetržitém používání.**
- **Celovlnová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.**
- **Bezpečnostní spojka: Mechanické odpojení pohonu pro bezpečnou práci, pokud dojde k zaseknutí vrtáku.**
- **Velmi lehké, kompaktní akumulátorové kladivo s bezkartáčkovým motorem pro vrtání v libovolné pracovní poloze bez pocitu únavy.**
- **Maximální vrtací výkon, efektivita a životnost díky bezkartáčkové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu.**
- **Bezprašné vrtání s externím odsáváním prachu ESA plus.**
- **Elektronický pozvolný rozběh pro přesné navrtání.**
- **Pracovní LED světlo pro optimální viditelnost v místě vrtání.**

**Výhoda:**

**100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.**

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

**Rozsah dodávky:**

**Bez** akumulátoru a nabíječky.

Včetně přídatné rukojeti a dorazu pro nastavení hloubky otvoru.

**Upozornění:**

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

**Technický popis**

Označení výrobce	KH 18 LTX BL 24
Napětí akumulátorů	18 V
Rázová energie	2,2 J
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální počet rázů	4750 min <sup>-1</sup>
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Hmotnost bez akumulátoru	2,7 kg
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS Plus
Volnoběžné otáčky	0 - 1280 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø vrtání do betonu	24 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Druh produktu	Vrtací kladivo