

metabo**Akumulátorové vrtací kladivo s Li-Ion akumulátorem BHLTX16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Výkonné systémy pro vrtání vrtacím kladivem.**

Vrtací kladivo má vysoce výkonný a přesný pneumatický příklepový mechanismus, který generuje rázy s maximální rázovou energií při minimálním přítlaku. Vrtací kladivo se 2 funkcemi:

Příklepové vrtání a vrtání.

- **Metabo VibraTech (MVT): práce s nízkou únavou je šetrná ke zdraví i při nepřetržitém používání.**
- **Celovlnová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.**
- **Elektronické bezpečnostní vypnutí motoru pro bezpečnou práci v případě zablokování nástroje.**
- **Velmi lehké, kompaktní akumulátorové vrtací kladivo s bezkartáčkovým motorem pro vrtání v libovolné pracovní poloze bez pocitu únavy.**
- **Maximální vrtací výkon, efektivita a životnost díky bezkartáčkové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu.**
- **Pracovní LED světlo pro optimální viditelnost v místě vrtání.**

Výhoda:**100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.**

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů, nabíječky a boxu MetaBOX.

Včetně přídatné rukojeti a dorazu pro nastavení hloubky otvoru.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Obal	Metabox
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	20 mm
Volnoběžné otáčky	0 - 730 min ⁻¹
Rázová energie	1,3 J
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost včetně akumulátoru	2 kg
Označení výrobce	BH 18 LTX BL 16
Napětí akumulátorů	18 V
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS Plus
Maximální Ø vrtání do betonu	16 mm
Maximální počet rázů	5250 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Druh produktu	Vrtací kladivo