

metabo**Úhlová bruska, Typ: WEV11-125**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 077132 WEV11-125 |
| GTIN | 4061792176409 |
| Třída artiklu | 03D |

Popis

Provedení:

Vy definujete limity - ne Váš stroj.

Mezi přístroji 850 až 1900 wattů najdete správnou úhlovou brusku pro jakékoliv požadavky a jakékoliv použití. Kompaktní úhlová bruska s **regulací otáček** a s **nejmenším obvodem rukojeti ve své výkonové třídě** pro dokonalou ergonomii.

- **Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče.**
- **Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.**
- **Polohu skříňe převodovky můžete přestavit v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo pro řezání.**
- **Konstantní otáčky pod zatížením.**
- **Méně únavy, než kdykoli dřív: kompaktní úhlové brusky s regulací rychlosti a nejmenším obvodem rukojeti ve své výkonové třídě pro dokonalou ergonomii.**
- **Delší životnost, vyšší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyšší možnost přetížení a o 50 % vyšší krouticí moment.**
- **Rychlá výměna kotouče bez použití náradí stisknutím tlačítka se systémem Metabo M-Quick.**
- **Ochranný kryt s nastavením bez použití náradí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.**
- **Vypínací uhlíkové kartáčky k ochraně motoru.**

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu s ochranou proti zkroutení, upínací sadou, přídatnou rukojetí a klíče se dvěma otvory.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zdroj energie | síťový provoz |
| Připojovací závit | M14 |
| Označení výrobce | WEV 11-125 Quick |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| Jemný rozběh | ano |
| Blokování opakovaného rozběhu | ano |
| Maximální Ø kotouče | 125 mm |
| Délka kabelu | 4 m |
| Zvláštní znaky | Rychlovýměnný systém |
| Příkon | 1100 W |
| Volnoběžné otáčky | 2800 - 10500 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Úhlová bruska |