

metabo**Akumulátorová úhlová bruska s akumulátorem, Typ: WL9-125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077127 WL9-125
GTIN	4061792225633
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:**

Robustní úhlová bruska 18 V s výkonným motorem a úzkou konstrukcí.

- **Metabo Quick pro výměnu kotoučů bez použití nářadí díky rychloupínací matici.**
- **Ochranný kryt s nastavením bez použití nářadí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.**
- **Elektronické bezpečnostní vypnutí: při zablokování během vrtání nedojde ke zpětnému rázu – pro vysokou ochranu uživatele.**
- **Elektronický pozvolný rozběh pro spuštění bez rázů.**
- **Ochrana před opětovným spuštěním: zabraňuje nechtěnému rozběhu po výměně akumulátoru.**

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky a boxu metaBOX. Včetně ochranného krytu, opěrné příruby, rychloupínací matice, přidavné rukojeti a 3 akumulátorů Li-Power.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Označení výrobce	W 18 L 9-125 Quick
------------------	--------------------

Počet obsažených akumulátorů	3
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální Ø kotouče	125 mm
Hmotnost	2,3 kg
Samočinné vypínání	ne
Obal	Metabox
Jemný rozběh	ano
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost včetně akumulátoru	2,3 kg
Zastavení zpětného rázu	ano
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Napětí akumulátorů	18 V
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	5 m/s ²
Ochrana proti přepětí	ano
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 5,2 Ah	073870 5,2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 4 Ah	073870 4
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 2 Ah	073870 2
Akumulátorová nabíječka Typ ASC55	073890 ASC55