

metabo**Akumulátorová úhlová bruska s akumulátorem, Typ: WVBLT11125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077127 WVBLT11125
GTIN	4061792206618
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:**

Bezkartáčková úhlová bruska 18 V s maximální účinností, s regulací otáček a nejvyšší výkonností.

- **Akupack můžete otáčet v krocích po 90°.**
- **Systém rychlého zabrzdění a bezpečnostní spojka.**
- **Systém M-Quick pro výměnu kotouče bez nářadí.**
- **Rychlý brzdový systém pro maximální ochranu uživatele: kotouč se zastaví do 1 sekundy po vypnutí.**
- **Ochranný kryt s nastavením bez použití nářadí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.**
- **Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu – pro maximální ochranu uživatele.**
- **Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.**
- **Odnímatelný prachový filtr pro ochranu motoru před hrubými částicemi.**

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní.

CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky a boxu metaBOX. Včetně ochranného krytu, opěrné příruby, upínací matice M-Quick, přídatné rukojeti, prachového filtru a 2 akumulátorů LiHD.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Jemný rozběh	ano
Samočinné vypínání	ne
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální vibrace dle EN	8 m/s ²
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální počet otáček	2800 - 10000 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Hmotnost	2,8 kg
Zastavení zpětného rázu	ano
Obal	Metabox
Hmotnost včetně akumulátoru	2,8 kg
Označení výrobce	WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Kapacita akumulátoru	5,5 Ah
Napětí akumulátorů	18 V
Ochrana proti přepětí	ano
Maximální hloubka řezu	27 mm
Maximální Ø kotouče	125 mm
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 4 Ah	073870 4
--	----------

Akumulátorová nabíječka Typ ASC55	073890 ASC55
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 5,2 Ah	073870 5,2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 2 Ah	073870 2