

metabo**Úhlová bruska, Typ: WEV15-125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077132 WEV15-125
GTIN	4007430243751
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Vy definujete limity - ne Váš stroj.**

Mezi přístroji 850 až 1900 wattů najdete správnou úhlovou brusku pro jakékoliv požadavky a jakékoliv použití. Robustní **úhlová bruska s vysokým krouticím momentem** a regulací otáček pro rychlý postup prací.

- **Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče.**
- **Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.**
- **Polohu skříňe převodovky můžete přestavit v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo pro řezání.**
- **Konstantní otáčky pod zatížením.**
- **Nejvyšší životnost v extrémních podmínkách použití: robustní a silná úhlová bruska s regulací otáček a nejvyšší koncentrací výkonu ve své třídě pro rychlý postup prací.**
- **Delší životnost, vyšší výkon: Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyšší možnost přetížení a o 50 % vyšší krouticí moment.**
- **Rychlá výměna kotouče bez použití náradí stisknutím tlačítka se systémem Metabo M-Quick.**
- **Ochranný kryt s nastavením bez použití náradí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.**
- **Přídavná rukojeť s nízkými vibracemi Metabo VibraTech (MVT).**
- **Vypínací uhlíkové kartáčky k ochraně motoru.**

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu s ochranou proti zkroutení, upínací sadou, přídavnou rukojetí a klíče se dvěma otvory.

Technický popis

Hmotnost	2,5 kg
Zvláštní znaky	Rychlovýměnný systém
Připojovací závit	M14
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Označení výrobce	WEV 15-125 Quick
Délka kabelu	4 m
Jemný rozběh	ano
Maximální Ø kotouče	125 mm
Příkon	1550 W
Zdroj energie	síťový provoz
Volnoběžné otáčky	2800 - 11000 min ⁻¹
Druh produktu	Úhlová bruska