

metabo**Akumulátorová úhlová bruska s akumulátorem, Typ: WBLTX15125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:**

Bezkartáčková úhlová bruska 18 V, extrémně výkonná, a přesto velmi praktická.

- **Akupack můžete otáčet v krocích po 90°.**
- **Systém rychlého zabrzdění a bezpečnostní spojka.**
- **Systém M-Quick pro výměnu kotouče bez nářadí.**
- **Bezkartáčková akumulátorová úhlová bruska nové generace: Nejsilnější ve své třídě, silná jako síťový napáječ 1 500 W.**
- **Bezkartáčkový motor nevyžaduje servisní zásah, má nejvyšší efektivitu při maximální ovladatelnosti přístroje.**
- **Rychlý brzdový systém pro maximální ochranu uživatele: kotouč se zastaví do 1,5 sekundy po vypnutí.**
- **Systém M-Quick pro výměnu kotouče bez nářadí stisknutím tlačítka.**
- **Ochranný kryt s nastavením bez použití nářadí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.**
- **Akupack můžete otáčet v krocích po 90°, což zajišťuje nejlepší ergonomii v libovolné pracovní poloze.**
- **Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu – pro maximální ochranu uživatele.**
- **Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.**
- **Odnímatelný prachový filtr pro ochranu motoru před hrubými částicemi.**

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky a boxu metaBOX. Včetně ochranného krytu, opěrné příruby, upínací matice M-Quick, přidavné rukojeti Metabo, prachového filtru a 2 akumulátorů LiHD.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Označení výrobce	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Ochrana proti přepětí	ano
Zastavení zpětného rázu	ano
Obal	Metabox
Kapacita akumulátoru	5,5 Ah
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální počet otáček	10000 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	7,1 m/s ²
Samočinné vypínání	ne
Hmotnost bez akumulátoru	2 kg
Jemný rozběh	ano
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Hmotnost	3 kg
Maximální Ø kotouče	125 mm
Hmotnost včetně akumulátoru	3 kg
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Počet obsažených akumulátorů	2
Napětí akumulátorů	18 V
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 4 Ah	073870 4
Akumulátorová nabíječka Typ ASC55	073890 ASC55
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 5,2 Ah	073870 5,2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 2 Ah	073870 2