

metabo**Akumulátorová úhlová bruska s akumulátorem, Typ: WLT11-125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077127 WLT11-125
GTIN	4061792205376
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:**

Bezkartáčková úhlová bruska 18 V s nejvyšší účinností, silná jako zařízení 1100 W s klasickým připojením kabelem.

- **Akupack můžete otáčet v krocích po 90°.**
- **Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.**
- **Bezkartáčkový motor nevyžaduje servisní zásah, má nejvyšší efektivitu při maximální ovladatelnosti přístroje.**
- **Ochranný kryt s nastavením bez použití náradí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.**
- **Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz přiablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu – pro maximální ochranu uživatele.**

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky a boxu metaBOX. Včetně ochranného krytu, opěrné příruby, matice se dvěma otvory, přídatné rukojeti, klíče na matici se dvěma otvory a 2 akumulátorů Li-Power.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Maximální počet otáček	10000 min ⁻¹
Hmotnost	2,5 kg
Maximální Ø kotouče	125 mm
Počet obsažených akumulátorů	2
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Hmotnost včetně akumulátoru	2,5 kg
Samočinné vypínání	ne
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální hloubka řezu	27 mm
Ochrana proti přepětí	ano
Typ akumulátoru	Li-Ion
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Zastavení zpětného rázu	ano
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Obal	Metabox
Jemný rozběh	ano
Označení výrobce	W 18 LT BL 11-125
Maximální vibrace dle EN	8 m/s ²
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 2 Ah	073870 2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 5,2 Ah	073870 5,2

Akumulátorová nabíječka Typ ASC55

073890 ASC55

AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 4 Ah

073870 4