

**metabo****Úhlová bruska, Typ: WEPBA19125**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Třída artiklu	03D

## Popis

### Provedení:

#### **Vy definujete limity - ne Váš stroj.**

Mezi přístroji 850 až 1900 wattů najdete správnou úhlovou brusku pro jakékoliv požadavky a jakékoliv použití. Systém je vybaven pro průmyslové použití výkonnou technologií M-Brush 1 900 wattů (**bezúdržbové uhlíkové kartáčky s 3násobnou životností pro celou životnost stroje**).

- **Integrovaný systém Autobalancer pro až o 50 % nižší vibrace přenášené do rukou a ramen, delší životnost stroje a až dvojnásobnou životnost brusných kotoučů.**
- **Ergonomický pádlový spínač s funkcí kontroly bdělosti obsluhy.**
- **Nejrychlejší brzdový systém pro nejvyšší ochranu uživatele: Patentovaná mechanická brzda kotouče zastaví kotouč po vypnutí i v případě výpadku napájení během 2 sekund.**
- **Ocelové očko pro zajištění při práci ve velkých výškách.**
- **Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče.**
- **Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.**
- **Polohu skříně převodovky můžete přestavit v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo pro řezání.**
- **Konstantní otáčky pod zatížením.**
- **Delší životnost, vyšší výkon: Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyšší možnost přetížení a o 50 % vyšší krouticí moment.**
- **Rychlá výměna kotouče bez použití náradí stisknutím tlačítka se systémem Metabo M-Quick.**
- **Ochranný kryt s nastavením bez použití náradí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.**
- **Přídavná rukojeť s nízkými vibracemi Metabo VibraTech (MVT).**

**Rozsah dodávky:**

Včetně ochranného krytu s ochranou proti zkroutení, upínací sadou, přídatnou rukojetí a klíče se dvěma otvory.

**Technický popis**

Připojovací závit	M14
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Označení výrobce	WEPBA 19-125 Q DS
Zdroj energie	síťový provoz
Jemný rozběh	ano
Hmotnost	2,7 kg
Zvláštní znaky	Rychlovýměnný systém
Příkon	1900 W
Maximální Ø kotouče	125 mm
Zastavení zpětného rázu	ano
Délka kabelu	4 m
Volnoběžné otáčky	11000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Úhlová bruska