

metabo**Úhlová bruska, Typ: WEA17-125****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 077132 WEA17-125 |
| GTIN | 4007430246073 |
| Třída artiklu | 03D |

Popis**Provedení:****Vy definujete limity - ne Váš stroj.**

Mezi přístroji 850 až 1900 wattů najdete správnou úhlovou brusku pro jakékoliv požadavky a jakékoliv použití. Úhlová bruska 1 700 W s výkonem velké a praktičností malé brusky pro nejrychlejší úběr materiálu.

- **Integrovaný systém Autobalancer pro až o 50 % nižší vibrace přenášené do rukou a ramen, delší životnost stroje a až dvojnásobnou životnost brusných kotoučů.**
- **Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče.**
- **Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.**
- **Polohu skříňe převodovky můžete přestavit v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo pro řezání.**
- **Konstantní otáčky pod zatížením.**
- **Delší životnost, vyšší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyšší možnost přetížení a o 50 % vyšší krouticí moment.**
- **Rychlá výměna kotouče bez použití náradí stisknutím tlačítka se systémem Metabo M-Quick.**
- **Ochranný kryt s nastavením bez použití náradí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.**
- **Přídavná rukojeť s nízkými vibracemi Metabo VibraTech (MVT).**
- **Vypínací uhlíkové kartáčky k ochraně motoru.**

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu s ochranou proti zkroutení, upínací sadou, přídavnou rukojetí a klíče se dvěma otvory.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Příkon | 1700 W |
| Hmotnost | 2,5 kg |
| Délka kabelu | 4 m |
| Zvláštní znaky | Rychlovýměnný systém |
| Jemný rozběh | ano |
| Připojovací závit | M14 |
| Zdroj energie | síťový provoz |
| Blokování opakovaného rozběhu | ano |
| Maximální Ø kotouče | 125 mm |
| Označení výrobce | WEA 17-125 Quick |
| Zastavení zpětného rázu | ano |
| Volnoběžné otáčky | 11000 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Úhlová bruska |