

**metabo****Úhlová bruska, Typ: W850-125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077132 W850-125
GTIN	4007430338006
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:****Vy definujete limity - ne Váš stroj.**

Mezi přístroji 850 až 1900 wattů najdete správnou úhlovou brusku pro jakékoliv požadavky a jakékoliv použití. **Praktická kompaktní úhlová bruska** pro snadnou práci.

- **Výkonný motor s dobrou schopností přetížení.**
- **Ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení napájení.**
- **Robustní, univerzální a ekonomické: výkonná úhlová bruska pro každou aplikaci.**
- **Ochranný kryt proti zkroutení.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně ochranného krytu s ochranou proti zkroutení, upínací sadou, přídatnou rukojetí a klíče se dvěma otvory.

**Technický popis**

Příkon	850 W
Připojovací závit	M14
Maximální Ø kotouče	125 mm
Hmotnost	1,8 kg
Délka kabelu	2,5 m
Zvláštní znaky	Ochrana proti rozběhu

Blokování opakovaného rozběhu	ano
Označení výrobce	W 850-125
Zdroj energie	síťový provoz
Volnoběžné otáčky	11500 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Úhlová bruska